

Yale

Tandhjulstalje VS III, Bæreevne: 2t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086020 2
GTIN	4025092079136
Artikelklasse	08X

Beskrivelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.

Konstruktion helt i stål. Nåle- og kugleleje på alle roterende dele. Automatisk lasttrykbremse. Smedet lastkrog, der kan drejes 360°.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal kædestreng	2
Normalløftehøjde	3 m
Løftkraft ved nom. last	29 daN
Bæreevne t	2 t
Hus, materiale	helt i stål
Bæreevne	2000 kg

Vægt	17,3 kg
Produkttype	Talje