

**Garant****WOEX 030204 S, HB7635, Type: ST900**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 232420 ST900  |
| GTIN                | 4045197346278 |
| Artikelklasse       | 21E           |

## Beskrivelse

**Passer til :**

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,08 mm/o

## Teknisk beskrivelse

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tilspænding f              | 0,08 mm/o                   |
| Antal skift/skær           | 3                           |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 S               |
| Type                       | HB7635                      |
| Skæremateriale             | HM                          |
| Spåntagningsstrategi       | MTC                         |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til boring |

**Brugerdatablad**

|                              | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 275 m/min            | P               |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 275 m/min            | P               |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 215 m/min            | P               |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 165 m/min            | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet   | 165 m/min            | M               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | betinget egnet   | 80 m/min             | S               |
| våd, maksimal                | egnet            |                      |                 |