


**Garant****WOEX 05T304 E, HB7635, Type: ST500**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232640 ST500
GTIN	4045197346575
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

**Passer til :**

GARANT vendeplattetekorthulsbor nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

**Bemærk:****Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!**

Spåntagningsstrategi: MTC

Tilspænding f: 0,12 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,12 mm/o
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 05T304 E
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	S
våd, maksimal	egnet		