

**Garant**
**PKD-radiusfræser med indvendig køling lige snit, PKD, Ø e8 DC: 5 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209655 5
GTIN	4045197513328
Artikelklasse	11Y

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

**Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning.**

**Lige snit** til neutral anvendelse.

Antal tænder Z: 2

Antal tænder Z: 2

Skærlængde  $L_c$ : 3 mm

Udhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 4,6 mm

Samlet længde L: 60 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	2
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i grafit	0,12 mm
Skær-Ø $D_c$	5 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i GFK/CFK	0,04 mm
Fristilling-Ø $D_1$	4,6 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i grafit	0,08 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i GFK/CFK	0,07 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	15 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm

Samlet længde L	60 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	3 mm
Radius R	2,5 mm
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------