

Garant**TwinCut planfræser 45° normal deling, med boring, Ø D / antal skær Z:
125/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213415 125/8
GTIN	4045197605528
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra Ø 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

Reservedel:

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	40 mm
Maks. udv. Ø D _{maks} for ON.U-plader	136,8 mm
Maks. udv. Ø D _{maks} for SN.U-plader	140,2 mm
Vendeplatteskruesæt	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde L _{i alt} for SN.U-plader	63 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	219899

Samlet længde $L_{i,alt}$ for ON.U-plader	61,3 mm
Skær-Ø D_c	125 mm
Underlægsplade	219897
passende vendeskærsplatter	SN.U
passende vendeskærsplatter	ON.U
Antal skær Z	8
Serie	TwinCut
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Spændeskruer	219899
Underlagsplade	219897
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219898
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8