

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	40 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplattestørrelse	10
Antal skær Z	6
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------