

Garant**OFMT 050405 diamantbelagt, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Type: ALU

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,5 mm
Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskærsplatte	OFMT 050405
Type	HB7810
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1350 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		