

# Yale

Hejseværk med kæde i rundstål, Bæreevne: 0,8t



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086015 0,8
GTIN	4053981776941
Artikelklasse	08Y

## Beskrivelse

### Udførelse:

Maskiner med **hus i pladestål**, ekstremt lav vægt, standard**kædefrikobling**, **lav konstruktionshøjde**, **drejelige** lejer, smedet krog. Universalmaskine Model "PT".

### Anvendelse:

Alsidig universalmaskine. Også til meget krævende betingelser.

### Bemærk:

Ved funktionsprincippet **gevindlasttrykbremse** skaber lasten selv det aksiale bremsetryk, derfor er det proportionalt med lastens størrelse. Lasten holdes sikkert i enhver position, men ved sænkning skal forskellen mellem bremse- og lastmoment overvindes. Alle YALE-universalmaskiner er udstyret med dette system.

Den automatiske **kædefrikobling** gør det muligt **hurtigt at sætte den ubelastede kæde** på en krankrog, ved lastpåvirkning lukker **gevindlasttrykbremsen** automatisk igen, og lasten holdes sikkert.

**Glidekoblingen** (valgfrit efter ønske) forhindrer en for stor lastoptagelse og øger således løftegrejets levetid.

## Teknisk beskrivelse

min. længde mellem krogene	290 mm
Normalløftehøjde	1,5 m
Bæreevne t	0,8 t
Hus, materiale	Stål
Bæreevne	800 kg
Antal kædestreng	1
Løftkraft ved nom. last	26 daN
Kædefrikobling	ja
Vægt	5,5 kg
Produkttype	Hejseværk / kædeetræk