

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	50 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vendeplattestørrelse	15
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	15 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229714
--------------	--------