

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 100/9
GTIN	4960664647767
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm
Skær-Ø D_c	100 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Vendeplatteskrue	229701 (T15; 3,5 Nm)
Antal skær Z	9

Skafthudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229701
--------------	--------