

**Garant**

**TwinCut planfræser 45° normal deling, med boring, Ø D / antal skær Z:  
63/5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213415 63/5
GTIN	4045197605498
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fra Ø 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

**Anvendelse:**

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

**Reservedel:**

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Spændeskruer til underlagsplatte	219899
Underlægsplade	219897

Samlet længde $L_{i,alt}$ for SN.U-plader	40 mm
Maks. udv. $\varnothing D_{maks}$ for ON.U-plader	74,8 mm
Maks. udv. $\varnothing D_{maks}$ for SN.U-plader	78,2 mm
Holdeboring- $\varnothing$	22 mm
Vendeplatteskruesæt	219898 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	SN.U
passende vendeskærsplatter	ON.U
Samlet længde $L_{i,alt}$ for ON.U-plader	38,3 mm
Antal skær Z	5
Serie	TwinCut
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Underlagsplatte	219897
Spændeskruer	219899
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219898
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP