

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	32 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Vendeplattestørrelse	10
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja

Produkttype

Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer

229713