

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 125/6
GTIN	4960664647637
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Skær-Ø $D_c$	125 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Holdeboring-Ø	40 mm
Underlægsplade	229751
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm

Antal skær Z	6
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229700
Underlagsplade	229751