

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15 mm
Vendeplattestørrelse	15
Skær-Ø D_c	63 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229714
--------------	--------