



Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h ₆	20 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	10 mm
Vendeplattestørrelse	10
Samlet længde L _{i alt}	110 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Udhængslængde L ₁	30 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø D _c	20 mm
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229713