



Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 40/3Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	40 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	150 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Vendeplattestørrelse	15
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	15 mm
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229714