

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 125/8
GTIN	4960664647705
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	8 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø $D_c$	125 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Antal skær Z	8

Skafthudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------