

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s h ₆	20 mm
Skær-Ø D _c	20 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	10 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Samlet længde L _{i,alt}	150 mm
Udhængslængde L ₁	40 mm
Vendeplattestørrelse	10
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229713