

Garant**TwinCut planfræser 45° bred deling, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213410 160/7
GTIN	4045197605474
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra Ø 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

Reservedel:

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer til underlagsplatte	219899
passende vendeskærsplatter	SN.U
passende vendeskærsplatter	ON.U
Maks. udv. Ø D _{maks} for ON.U-plader	171,8 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for SN.U-plader	63 mm
Skær-Ø D_c	160 mm
Maks. udv. Ø D_{maks} for SN.U-plader	175,2 mm
Vendeplatteskruesæt	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for ON.U-plader	61,3 mm
Underlægsplade	219897
Antal skær Z	7
Serie	TwinCut
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Underlagsplade	219897
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219898
Spændeskruer	219899
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP