

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 30/4Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vendeplattestørrelse	10
Udhængslængde $L_1$	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Skær-Ø $D_c$	30 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
passende vendeskærsplatter	LOMU..
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja

Produkttype

Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer

229713