

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 63/5
GTIN	4960664647743
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø $D_c$	63 mm
Antal skær Z	5

Skafthdførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------