

**Hjørnefræser 90° MEW, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vendeplattestørrelse	15
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	32 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	130 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	15 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
passende vendeskærplatter	LOMU..
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja

Produkttype

Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer

229714