

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet. Uden indvendig køling.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	8 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	63 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø $D_c$	160 mm
Antal skær Z	10

Skafthdførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229700
--------------	--------