

Garant**TwinCut planfræser 45° bred deling, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213410 200/8
GTIN	4045197662859
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fra Ø 160 mm til holdere iht. DIN 2079 med 4 ekstra monteringsboringer og uden indvendig køling.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 8-skærs-platter (ON.U) eller 4-skærs-platter (SN.U).

Reservedel:

Underlagsplatte nr. 219897 kan anvendes til begge vendeplattetyper.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Blandet anvendelse af ON.U og SN.U er ikke tilladt.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	60 mm
Vendeplatteskruesæt	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde L _{i alt} for ON.U-plader	61,3 mm
Underlægsplade	219897

Samlet længde $L_{i,alt}$ for SN.U-plader	63 mm
Spændeskruer til underlagsplade	219899
passende vendeskærsplatter	SN.U
passende vendeskærsplatter	ON.U
Maks. udv. $\varnothing D_{maks}$ for SN.U-plader	215,2 mm
Skær- $\varnothing D_c$	200 mm
Maks. udv. $\varnothing D_{maks}$ for ON.U-plader	211,8 mm
Antal skær Z	8
Serie	TwinCut
Skafatudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Underlagsplade	219897
Spændeskruer	219899
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219898
PrecisionBit til Torx Plus [®] , 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus [®] -profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8