

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Artikelklasse	250

**Beskrivelse**

**Udførelse:**  
**Rentabel med 4 skær.**

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	LOMU..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Vendeplattestørrelse	10
Holdeboring-Ø	16 mm
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------