


LOMU...08ER-GM, PR1525, Vendeplattestørrelse: 15

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225225 15
GTIN	4960664648917
Artikelklasse	25A

Beskrivelse
Udførelse:

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e=0,3 \times D$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,06 - 0,25 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: LOMU...08ER-GM

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOMU...08ER-GM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR1525
Skæremateriale	HM

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,25 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning