

**KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK6440, Betegnelse, type W28: 17-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til:**

Vendeskærsplatteforsænker nr. 216660.

**Bemærk:**

Til vendeskærsplatteforsænker M5, M6 indtil serie marts 2010.

**Teknisk beskrivelse**

Type	W28
Betegnelse	17-010
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040204
Hjørneradius	0,4 mm
Type	BK6440
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	300 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	160 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		