

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Vendeplattestørrelse: 15****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225237 15
GTIN	4960664686094
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte vendeskærsplatter med 4 skær – takket være dobbeltsidet udførelse. Som følge af den store aksiale spånvinkel på maks. 10° reduceres skærekraften markant.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e=0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	LOMU...08ER-SM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR1535
Skæremateriale	HM
Tilspænding f_z pr. tand	0,06 - 0,15 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		