

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 200/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.

Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet. Uden indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	200 mm
Holdeboring-Ø	60 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm
passende vendeskærsplatter	WNMU 0806..
Underlægsplade	229751
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Vendeplatteskrue	229700 (T15; 4,2 Nm)

Antal skær Z	10
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229700
Underlagsplatte	229751