

Garant**Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 17mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 217160 17 |
| GTIN | 4045197552518 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet $\varnothing d_{\min}$ (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Vendeplatteskrue | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Min. $\varnothing d_{\min}$ | 6 mm |
| Sænke-Ø D | 17 mm |
| Skaft-Ø D_s h6 | 16 mm |
| Udhængslængde L_1 | 32 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| passende vendeskærsplatter | 260142 |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 94 mm |
| Skaftudførelse | Weldon-skaft |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Vinkel på forsænker | 180 grader |

Produkttype

Forsænker

Tilbehør

Spændeskruer Type 1

219795 1

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm

211750 1,2