

**Hjørnefræser 90° MEW, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:
Rentabel med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
passende vendeskærplatter	LOMU..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vendeplattestørrelse	10
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Fræseanvendelse	Plunge cutting
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------