

**Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225615 80/7
GTIN	4960664647750
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med dobbeltsidede vendeskærplatter. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsførelse samt vendeskærplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekrafter og dermed en høj rentabilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Vendeplatteskrue	229701 (T15; 3,5 Nm)
Skær-Ø $D_c$	80 mm
passende vendeskærplatter	WNMU 0806..
Holdeboring-Ø	27 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	8 mm
Antal skær Z	7

Skafthdførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229701
--------------	--------