

**KOMET® Forsænker, Weldon-skaft, Type: M18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216660 M18
GTIN	4047109013162
Artikelklasse	24D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af forsænkninger til cylinderhovedskruer i henhold til DIN 74, side 2, fra M8 med indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Min. Ø d_{min}	19 mm
Maks. forsækningsdybde l	23 mm
Vendeplatte nr. 216780 – 216910; nr. 216950	34-010 / 110
til cylinderhoved-DIN-skruer	M18
Forsæknings-Ø D_1 H13	30 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	WOEX
Antal vendeskærsplatter	2
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP1

239652 10IP1