

Garant**Justerbar forsænker, Weldon-skaft, Skaft-Ø D_s h6: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216620 20
GTIN	4045197133519
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Roligt løb på grund af **stabil konstruktion**.

Anvendelse:

Afgratning af kanter, runde huller og langhuller samt til forsænkning. Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (ikke anvendelig på boremaskiner).

Til vinkler på 10°– 80° trinløst justerbar.

Bemærk:

Skalaens tolerance $\pm 2,5^\circ$. **For at opnå en eksakt indstilling af gradtal anvendes et forindstillingsapparat.** Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Kassette	219957
Spændeskruer til kassette	219945
Vendeplatteskrue	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde L ₁	30 mm
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Vendeplade nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	14-660
passende vendeskærsplatter	TO.. 0902
Antal skær Z	1
Samlet længde L _{i alt}	95 mm

Skafthudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsområde, rejfevinkel	10-80 grader
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Spændeskruer	219945
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Reservekassetter til fasfræser	219957
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Spændeskruer	219843