

Garant**Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 26
GTIN	4045197552617
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet $\varnothing d_{\min}$ (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Sænke-Ø D	26 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer	M16
Udhængslængde L_1	55 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Min. $\varnothing d_{\min}$	9 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260150
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	125 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard

Vinkel på forsænker	180 grader
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Spændeskruer	219844
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0