

**KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 24-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216850 24-010
GTIN	2050001102584
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Vendeskærspatteforsænker nr. 216660.

ISO-kode, vendeskærspatte: WOEX 05T304

Hjørneradius: 0,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	24-010
ISO-kode, vendeskærspatte	WOEX 05T304
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	BK8425
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærspatte til fræsning

