

**Garant****Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 22
GTIN	4045197552570
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Bemærk:**

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet  $\varnothing d_{\min}$  (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	41 mm
Sænke-Ø D	22 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Min. Ø $d_{\min}$	11 mm
Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260142
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	110 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Vinkel på forsænker	180 grader

Produkttype

Forsænker

---

**Tilbehør**Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2  
Nm

211750 1,2

Spændeskruer Type 1

219795 1