

Garant**Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 37
GTIN	4045197552723
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet $\varnothing d_{\min}$ (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Sænke-Ø D	37 mm
Udhængslængde L_1	60 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Min. Ø d_{\min}	19 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260150
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Vinkel på forsænker	180 grader

Produkttype

Forsænker

TilbehørMomentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0
Nm

211750 3,0

Spændeskruer

219844

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP