

Garant**Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 32mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 217160 32 |
| GTIN | 4045197552679 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet $\varnothing d_{\min}$ (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sænke-Ø D | 32 mm |
| Vendeplatteskrue | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Skaft-Ø D _s h6 | 20 mm |
| Udhængslængde L ₁ | 55 mm |
| Min. Ø d _{min} | 15 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| passende vendeskærsplatter | 260150 |
| Samlet længde L _{i alt} | 138 mm |
| Skaftudførelse | Weldon-skaft |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Vinkel på forsænker | 180 grader |

Produkttype

Forsænker

TilbehørPrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Spændeskruer

219844

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0
Nm

211750 3,0