

**Garant****Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 28
GTIN	4045197552631
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Bemærk:**

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet  $\varnothing d_{\min}$  (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Sænke-Ø D	28 mm
Min. Ø $d_{\min}$	11 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Udhængslængde $L_1$	55 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260150
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	130 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Vinkel på forsænker	180 grader

Produkttype

Forsænker

---

**Tilbehør**Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0  
Nm

211750 3,0

Spændeskruer

219844

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil  
15IP

674252 15IP