

Garant**ONEU 05T6 ANER, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213424 ALU |
| GTIN | 4045197662873 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x8 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.}$

Maks. skæredybde $a_{p, maks.}$: 3 mm

Type: ALU

Tilspænding f_z pr. tand: 0,23 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,23 mm |
| Type | ALU |
| Antal skift/skær | 16 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | ONEU 05T6 ANER |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Type | HU7810 |
| Skæremateriale | HM |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ | 3 mm |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 750 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 750 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 500 m/min | N |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |