


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB7730, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213464 GG
GTIN	4045197666604
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x4 skær.

**Anbefaling:**

**Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Maks. skæredybde  $a_{p \text{ maks.}}$ : 6 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,3 mm
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMU 14T7 ANER
Type	HB7730
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG (G)	egnet	200 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		