


Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x4 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMU 14T7 ANER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		