

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7520, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213912 ST1400
GTIN	4045197302762
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.Tilspænding f_z pr. tand: 0,19 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,19 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKN 1203 AFTN
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	235 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
GG (G)	egnet	130 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		