

**Garant****SEKR 1203 AFTN, HB7525, Type: ST900**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213921 ST900
GTIN	4045197302786
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,19 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,19 mm
Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKR 1203 AFTN
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	235 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	130 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		