

Garant**SEEN 1203 AFTN, CU7725, Type: ST500**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213900 ST500
GTIN	4045197302700
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.Tilspænding f_z pr. tand: 0,19 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,19 mm
Type	ST500
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEEN 1203 AFTN
Type	CU7725
Skæremateriale	Cermet
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
tør	egnet		