

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7515, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213951 ST1400
GTIN	4045197553867
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.Tilspænding f_z pr. tand: 0,19 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,19 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKN 1203 AFTN
Type	HB7515
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	130 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		