

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7525, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213909 UNI
GTIN	4045197302748
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKN 1203 AFTN
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Stål < 500 N/mm ²	egnet	215 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	95 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	130 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		