

Garant
Cirkulærfræsere, Stål, Type: 12

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	217250 12
GTIN	4045197542663
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse
Bemærk:

Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P12

Mindste bore-Ø D: 9,6 - 11,7 mm

Indv. Ø d_1 : 7 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 2,35 mm

Udhængslængde L_1 : 22 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 69,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftudførelse	Weldon
Mindste bore-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	69,5 mm
Indv. Ø d_1	7 mm
Udhængslængde L_1	22 mm
Maks. skæredybde S_{maks}	2,35 mm
Spændeskruer- sæt	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	12 mm
til pladetype	P12

Indvendig køling	ja
Gevinddybde	20 mm
Materiale, fræser	Stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219818
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219832