

Garant
Cirkulærfræsere, Stål, Type: 18

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	217250 18
GTIN	4045197571908
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse
Bemærk:

Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P16

Mindste bore-Ø D: 14 - 22 mm

Indv. Ø d_1 : 9 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 6,5 mm

Udhængslængde L_1 : 25 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 71,5 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	25 mm
Maks. skæredybde S_{maks}	6,5 mm
Skaft-Ø D_s h6	12 mm
Indv. Ø d_1	9 mm
Spændeskruer- sæt	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Skaftudførelse	Weldon
Mindste bore-Ø D	14 - 22 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	71,5 mm
til pladetype	P16

Indvendig køling	ja
Gevinddybde	20,9 mm
Materiale, fræser	Stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219818
-----------------------------	--------